

MEDIAWEL®30 (자동배지제조장치)

- 전자동 시스템으로 인해 시간절약 및 작업표준화 가능
- 사용이 편리한 터치스크린 패널- 7인치 대형 LCD터치스크린
- 대형 교반패들(1807cm²) - 배지의 균질성을 극대화 하고 9단계의 속도조절(20-110rpm)로 bubble을 최소화 함
- 완벽한 데이터 추적성 -WIFI communication 및 레포트 제공

Safety Lid

(80℃ 초과시 자동잠김 기능)



Uphill & Downhill 필터

(2개 필터장착으로 교차오염최소화)

Double pressure 모니터링



대형 교반 패들

(높은 점도의 배지 제조가능)



다채로운 시각적 알람기능

7인치 LCD 터치스크린을 통한 직관적인 디스플레이



충격방지재질

(ABS PC PLASTICS)

Trapdoor

(내부 Bowl세척이 용이)

편리한 이동을 위한 바퀴



MEDIAWEL®30 장비 사양

Media Preparation Capacity	From 2.5L to 30L
Sterilization Temperature	95°C to 125°C
Sterilization Time	1 to 99min
Distribution Time	30°C to 80°C
Temperature Precision	±1°C
Remaining volume	<130ml
Addition Cap	Yes, For blood and antibiotics addition
Temperature probing	2 x PT100 probes
Pressure Monitoring	2 monitors
Safety pressure release	Safety valve
Dimensions (W x D x H)	548 x 1053 x 735 mm

MEDIAWEL®10 (자동배지제조장치)

Safety Lid

(80℃ 초과시 자동잠김 기능)

충격방지재질

(ABS PC PLASTICS)

Ticket printer (Optional)

Easy cleaning

(탈부착 가능한 버킷으로 손쉬운 청소 가능)

다채로운 시각적 알람기능

7인치 LCD 터치스크린을
통한 직관적인 디스플레이



완벽한 데이터 추적성

(E-trace , Labpage(op))



Trolley (Optional)

MEDIAWEL®10 장비 사양

Media preparation capacity	From 1 to 10 liters	Continuous homogenization	Double magnetic stirring blade
Sterilization temperature	From 30 to 123 °C	Compacity	trolley in option
Sterilization time	From 1 to 99 min	Robustness	Antishock body
Distribution temperature	From 25 to 80°C	Bucket and vessel	Vessel : stainless steel AISI 316L Bucket : stainless steel AISI 304
Temperature accuracy	± 0.5°C	Programs	50
Temperature probe	1 PT100 probe	Dimensions (l x H x L)	500 x 620 x 515 mm

DISTRIWEL®440 (전자동배지분주기)



DISTRIWEL®440 - Automated Pourer Stacker

• Capacity:	440 dishes
• Dishes /hour for 90mm:	Up to 750
• Fast plate cooling:	Built-in Peltier effect
• Contamination prevention:	Built-in UV lamp
• Pour plates function:	√
• Pour accuracy:	±1%
• Stack Plate function:	√
• Stored programs:	40
• Control panel:	LCD touch screen
• Traceability(optional):	Laser printer (LINX CJ400): Printed dishes

